

品番 : EA986RW-1

品名 : 30x 8mm/ 6mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
カタログ価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
25kg

Rolling resistance (転抵抗)  
 ■■■■■ Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ■■■■■ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■ Good

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの回転に耐えます。且に摩擦が非常に少ないため、長時間の使用でも必要とする潤滑剤の量を減らすことができます。  
 スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、摩擦が変化する少なく、ロングライフグリースが注入されているため、潤滑剤の量を減らすことができます。

**ポリウレタン車輪**  
 製造・使用に際しては、製品の温度を70℃以下に保ち、過度な熱を避けてください。  
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
 ● 軽微な振動・衝撃に強い  
 ● 軽微な振動・衝撃に強い  
 ● 軽微な振動・衝撃に強い  
 ● 軽微な振動・衝撃に強い

**車輪 規格 適合品目表**  
 車輪の規格と適合品目を示す表。

**車輪の規格**  
 車輪の規格と適合品目を示す表。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	30×8	軸径(mm)	6
耐荷重(kg)	25 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	12
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

- 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
- 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
- 耐摩耗性にも優れています
- 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.