

品番：EA986RW-10

品名：50x15mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
80kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、高い耐荷重とスムーズな回転を実現します。また、衝撃に強い構造を採用し、長寿命を実現しています。

※ボールベアリングは、潤滑剤の塗布を定期的に行い、潤滑剤が劣化しないよう、定期的に交換する必要があります。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 軽便・静音・耐摩耗性
- 床面保護・滑り止め
- 軽便・静音・耐摩耗性

規格

規格番号: EA986RW-10

規格: 50x15mm/12mm

寸法

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	50×15	軸径(mm)	12
耐荷重(kg)	80 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	76
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.