

品番：EA986RW-13

品名：60x20mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)




販売価格	5,410円(税抜) / 5,951円(税込)		
カタログ価格	5,410円(税抜) / 5,951円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Good



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	60×20	軸径(mm)	17
耐荷重(kg)	100 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	103
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.