

品番：EA986RW-13

品名：60x20mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	5,410円(税抜) / 5,951円(税込)		
カタログ価格	5,410円(税抜) / 5,951円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
100kg

Rolling resistance (転抵抗)  
■ ■ ■ Very good  
 Operating noise (静音性)  
■ ■ ■ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
■ ■ ■ Good

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの回転に耐えます。且に摩擦が非常に少ないため、動力伝達効率も向上します。  
 スチール・ボール・セラミック・樹脂の4種類があり、用途に応じて最適な材質を選択できます。

**ポリウレタン車輪**  
 製造・使用にやさしく、騒音の発生も少ない。また、摩擦係数も少なく、滑り止まり効果も高い。  
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
 ● 軽便・軽巧 ● 摩擦係数低 ● 静粛性 ● 寿命長 ● 滑り止まり効果も高い  
 ● 軽便・軽巧 ● 摩擦係数低 ● 静粛性 ● 寿命長 ● 滑り止まり効果も高い  
 ● 軽便・軽巧 ● 摩擦係数低 ● 静粛性 ● 寿命長 ● 滑り止まり効果も高い

**車輪 規格 対応品目表**  
 車輪の規格と対応品目表を示す表。

**車輪の規格**  
 車輪の規格と対応品目表を示す表。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	60×20	軸径(mm)	17
耐荷重(kg)	100 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	103
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.