

品番：EA986RW-14

品名：61x30mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,770円(税抜) / 5,247円(税込)		
カタログ価格	4,770円(税抜) / 5,247円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/10 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
105kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、高い耐荷重とスムーズな回転を実現します。また、潤滑剤の注入が容易な構造となっており、メンテナンスが簡単です。

※ボールベアリングは、潤滑剤の注入と潤滑剤の補充が非常に重要となります。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 軽便・静音・高耐久
- 床面保護・滑り止め
- 高耐熱・高耐摩耗
- 高耐荷重・高耐衝撃

車輪の選定方法

車輪の選定には、車輪の径、幅、軸径、タイヤ硬度、重量などを考慮する必要があります。

車輪の選定方法

車輪の選定には、車輪の径、幅、軸径、タイヤ硬度、重量などを考慮する必要があります。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	61×30	軸径(mm)	17
耐荷重(kg)	105 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	128
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.