

品番：EA986RW-15

品名：62x15mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	62×15	軸径(mm)	20
耐荷重(kg)	105 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	98
材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール		

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です

ボールベアリング

代替品

	品番 EA986RW-18 コメント 軸径同じ(20mm)車輪径75x幅23mm
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

