

品番：EA986RW-2

品名：30x11mm/ 9mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
カタログ価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/29 04:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance (転抵抗)

Very good

Operating noise (騒音性)

Good

Floor surface preservation (床面保護)

Good



**ポリウレタン車輪**

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 転抵抗が低い
- 騒音が少ない
- 床面保護に優れている
- 耐摩耗性に優れている
- 高負重・高速度での使用に耐えられる

車輪径×幅(mm)	30×11	軸径(mm)	9
耐荷重(kg)	30 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	18
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	30×11	軸径(mm)	9
耐荷重(kg)	30 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	18
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・高速度での使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.