品番: EA986RW-2

品名:30x11mm/9mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,460円 (税抜)/ 4,906円(税込)				
カタログ価格	4,460円(税抜)/4,906円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/10 05:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1751ページ				

















動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	30×11	軸径(mm)	9			
耐荷重(kg)	30 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA			
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)	重量(g)	18			
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール					
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です						

負荷がかかっても温度上昇をわすかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.