

品番：EA986RW-4

品名：35x14mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/29 04:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
40kg

Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good

ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの回転に耐えます。且に摩擦が非常に少ないため、長時間の使用でも必要とする潤滑剤の量を減らすことができます。
スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

ポリウレタン車輪
製造・使用に際して、製品の温度変化が少ない、摩擦係数が低い、耐摩耗性が高い。
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
・軽量化設計、重量軽減
・優れた耐摩耗性、寿命延長
・優れた耐熱性、高温での使用が可能
・優れた耐油性、油汚れに強い
・優れた耐薬品性、化学薬品に強い
・優れた耐衝撃性、衝撃に強い
・優れた耐老化性、長期間の使用が可能

車輪 規格 対応品
車輪の規格は、製品の仕様書に記載されています。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

車輪の寸法
車輪の寸法は、製品の仕様書に記載されています。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	35×14	軸径(mm)	12
耐荷重(kg)	40 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	27
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.