

品番：**EA986RW-4**

品名：35x14mm/12mm ガイドローラー(ポ^{リウレタン}製)



販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/10 09:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
40kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、ガイドローラーの回転をスムーズに保ち、摩擦を低減します。また、衝撃に強い構造を採用し、耐用性に優れています。

※ボールベアリングは、ローラーの回転をスムーズに保ち、摩擦を低減します。また、衝撃に強い構造を採用し、耐用性に優れています。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 静音性: 騒音を低減し、作業環境を快適にします。
- 転がり抵抗: 走行性を向上させ、エネルギー消費を削減します。
- 床面保護: 床面を傷つけず、清潔な環境を維持します。
- 耐久性: 衝撃に強く、長寿命で運用できます。

規格

品名: 35x14mm/12mm ガイドローラー

材質: ポリウレタン

軸径: 12mm

重量: 27g

耐荷重: 40kg

耐熱温度: -20~70℃

寸法図

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	35×14	軸径(mm)	12
耐荷重(kg)	40 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	27
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.