品番: EA986RW-4

品名:35x14mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	<b>4,290円</b> (税抜)/ 4,719円(税込)				
カタログ価 格	4,290円(税抜)/4,719円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/10 05:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1751ページ				







Rolling resistance (転抵抗)

Perating noise (静音性)

Good

Floor surface preservation (床面保









動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

## 仕様

車輪径×幅(mm)	35×14	軸径(mm)	12		
耐荷重(kg)	40 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA		
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)	重量(g)	27		
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール				
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です					

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.