

品番：EA986RW-6

品名：40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
45kg

Rolling resistance (転抵抗)  
●●●● Very good  
Operating noise (静音性)  
●●●● Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Good

**ボールベアリング**  
ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの回転に耐えます。且に摩擦が非常に少ないため、長時間の使用でも必要とする潤滑剤の量を減らすことができます。  
スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、摩擦が変化する少なく、ロングライフグリースが注入されているため、潤滑剤の量を減らすことができます。

**ポリウレタン車輪**  
製造・使用に際して、製品の温度変化が少ない、摩擦係数が低く、耐摩耗性に優れています。  
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
● 軽量化設計：重量が軽いため、駆動力が減少し、走行性が向上します。  
● 摩擦係数が低い：摩擦係数が低いことで、駆動力が減少し、走行性が向上します。  
● 耐摩耗性に優れている：高強度のポリウレタン素材を使用しているため、耐摩耗性に優れています。  
● 静音性に優れている：摩擦係数が低いことで、走行音が減少し、静音性に優れています。

**車輪の寸法と重量**  
車輪の寸法と重量は、製品の仕様書に記載されています。詳細な寸法と重量については、製品の仕様書をご覧ください。

**車輪の寸法と重量**  
車輪の寸法と重量は、製品の仕様書に記載されています。詳細な寸法と重量については、製品の仕様書をご覧ください。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

### 仕様

車輪径×幅(mm)	40×15	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	45 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	33
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.