

品番：**EA986RW-7**

品名：40x20mm/10mm ガイドローラー(ポ^リウレタン製)



販売価格	3,930円 (税抜) / 4,323円(税込)		
カタログ価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/10 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
50kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリング採用は、タイヤの回転をスムーズに保ち、走行時の摩擦を低減させ、タイヤの変形を抑え、寿命を延ばします。

※ボールベアリングは、タイヤの回転をスムーズに保ち、走行時の摩擦を低減させ、タイヤの変形を抑え、寿命を延ばします。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- **静音性**：走行時の騒音を低減し、作業環境を快適にします。
- **転抵抗**：走行時の転抵抗を低減し、エネルギー効率を高めます。
- **床面保護**：走行時の床面を保護し、清掃を容易にします。
- **耐久性**：長時間の使用に耐え、メンテナンスを減らします。

車輪径 (mm)	幅 (mm)	重量 (g)	耐荷重 (kg)	タイヤ硬度
40	20	46	50	92

車輪径 (mm)	幅 (mm)	重量 (g)	耐荷重 (kg)	タイヤ硬度
40	20	46	50	92

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×20	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	50 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	46
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.