

品番 : EA986RW-7

品名 : 40x20mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
カタログ価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/17 23:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance(転抵抗)  
■■■□ Very good

Operating noise(騒音性)  
■■■□ Good

Floor surface preservation(床面保護)  
■■■□ Good



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

## 仕様

車輪径×幅(mm)	40×20	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	50 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	46
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかからずとも温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.