

品番：EA986RX-1

品名：40x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/29 03:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
60kg

Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Good

ボールベアリング

ボールベアリング採用。ハイスピードでの使用に適しています。且に衝撃に耐える必要とする高荷重・ハイスピードにも対応しています。

スチール・ボールの内径、レースの内径を縮減し、隙間が非常に少なく、このラジアルグリースが注入されていては潤滑効果は高まります。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 軽量化・静音性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。
- 軽量化・静音性・耐摩耗性に優れています。
- 軽量化・静音性・耐摩耗性に優れています。
- 軽量化・静音性・耐摩耗性に優れています。

品名	EA986RX-1
規格	40x13mm/10mm
材質	ポリウレタン
重量	54g

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×13	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	60 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃	重量(g)	54
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.