

品番：EA986RX-1

品名：40x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/29 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
60kg

Rolling resistance (転抵抗)  
●●●● Very good  
Operating noise (静音性)  
●●●● Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Good

**ボールベアリング**

ボールベアリングは高強度、高精度の鋼球を軸と軸受けの間に配置し、回転時に摩擦を低減させ、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強い構造で、長寿命に貢献します。

※ボールベアリングは、軸と軸受けの間に隙間を設け、潤滑油が充填される構造です。潤滑油の劣化や漏れを防ぐために、定期的な点検と注油が必要です。

**ポリウレタン車輪**

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 静音性: 静音設計で、作業環境を快適に保ちます。
- 転がり抵抗: 転がり抵抗が低く、走行性が優れています。
- 耐摩耗性: 高強度のポリウレタン素材で、長寿命に貢献します。
- 床面保護: 滑らかな表面で、床面を保護します。

品名	EA986RX-1
規格	ISO 10243-1
材質	ポリウレタン
軸径	10mm
車輪径	40mm
車輪幅	13mm
重量	54g
耐荷重	60kg
耐熱温度	-20~70℃
転がり抵抗	Very good
静音性	Good
床面保護	Good

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×13	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	60 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃	重量(g)	54
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.