品番: EA986RX-1

品名: 40x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)				
カタログ価 格	6,160円(税抜)/6,776円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/10 03:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1751ページ				







Rolling resistance (标抵抗)

We will be very good

Operating noise (静音性)

Good

Floor surface preservation(床面保証

Good







負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

## 仕様

車輪径×幅(mm)	40×13	軸径(mm)	10			
耐荷重(kg)	60 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA			
耐熱温度	-20~70℃	重量(g)	54			
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール					
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能						

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.