品番: EA986RX-10

品名:80x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	8,820円(税抜)/9,702円(税込)				
カタログ価 格	8,820円(税抜)/9,702円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/10 05:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1751ページ				







Rolling resistance (标纸抗)

Very good

Operating noise (静音性)

Good

Floor surface preservation (床面保護







負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	80×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	230 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	341	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.