

品番：EA986RX-11

品名：90x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	8,880円(税抜) / 9,768円(税込)		
カタログ価格	8,880円(税抜) / 9,768円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1751ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance (転抵抗)  
●●●● Very good  
Operating noise (静音性)  
●●●● Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Good



負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

### 仕様

車輪径×幅(mm)	90×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	260 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	375	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.