

品番：EA986RX-12

品名：100x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
250kg

Rolling resistance (転抵抗)  
 ●●●●○ Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●○ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●○ Good

**ボールベアリング**

ボールベアリング採用は、走行時の振動を低減し、寿命を延ばす効果があります。また、衝撃にも対応可能な構造です。

※ボールベアリングは、潤滑剤の注入が必要です。

**ポリウレタン車輪**

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 転がり抵抗が少なく、走行性が優れています。
- 衝撃に強く、寿命が長いです。
- 床面保護に優れています。
- 静音性に優れています。

品名	EA986RX-12
規格	100x25mm/25mm
材質	ポリウレタン
軸径	25mm
軸幅	15mm
重量	834g
耐荷重	250kg
耐熱温度	-20~70℃
転がり抵抗	優れている
静音性	優れている
床面保護	優れている
衝撃耐性	優れている

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	834	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.