品番: EA986RX-13

品名: 110x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	10,400円 (税抜)/11,440円(税込)				
カタログ価格	10,400円(税抜)/11,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/10 05:49現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1751ページ				







Rolling resistance (标纸抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護







負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	110×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	275 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	878	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.