

品番：EA986RX-13

品名：110x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	8,890円(税抜) / 9,779円(税込)		
カタログ価格	8,890円(税抜) / 9,779円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
275kg

Rolling resistance (転抵抗)  
 ●●●●○ Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●○ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●○ Good

**ボールベアリング**  
 ボールベアリング採用は、高い耐荷重と長寿命を実現します。また、潤滑油の注入も容易です。  
 スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、磨耗が少なくなるように、このログラフグリースが注入されています。

**ポリウレタン車輪**  
 製造・使用に際しては、製品の温度を70℃以下に保ち、衝撃を避け、適切な速度で走行させます。  
 【ポリウレタン車輪シリーズ特長】  
 ● 軽微な凹凸にも対応し、走行時の振動を抑制します。  
 ● 摩擦係数が低く、走行時のエネルギーロスが少なくなります。  
 ● 耐熱性に優れ、高温環境でも安定した性能を発揮します。

品名	EA986RX-13
規格	ISO 110x25x25
材質	ポリウレタン
軸径	25mm
軸幅	15mm
重量	878g
耐荷重	275kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	●●●●○
騒音	●●●●○
床面保護	●●●●○

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	110×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	275 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	878	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.