

品番：EA986RX-14

品名：120x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/10 05:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1751ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good



負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	120×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	910	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.