

品番：EA986RX-15

品名：125x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/23 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
320kg

Rolling resistance(転抵抗)
●●●●● Very good
Operating noise(静音性)
●●●●● Good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●●● Good

ボールベアリング

ボールベアリングは高品質な「JIS規格」のボールベアリングを採用し、軸に摩擦が少なく、回転がスムーズです。また、ボールベアリングの内部に潤滑油が注入されており、長寿命で安定した動作を確保しています。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
● 転がり抵抗が少なく、走行性が優れている。
● 衝撃に強く、路面からの振動を吸収する。
● 耐摩耗性に優れ、長寿命で安定した動作を確保する。
● 環境に優しく、油漏れや粉塵の発生が少ない。

品名	EA986RX-15
規格	JIS B 2261
材質	ポリウレタン
軸径	25mm
軸幅	15mm
車輪径	125mm
車輪幅	25mm
重量	943g
耐荷重	320kg
転がり抵抗	●●●●●
静音性	●●●●●
床面保護	●●●●●

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	125×25	軸径(mm)	125×25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	320 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃
重量(g)	943	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能			
リムは頑丈なスチール製			
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.