

品番：EA986RX-2

品名：40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 04:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
70kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●○ Very good
Operating noise (静音性)
●●●●○ Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●○ Good

ボールベアリング

ボールベアリング付の耐荷重、スピード、静音性に優れています。また、衝撃に耐える必要とする場合、インナーリングを取り付けます。

スチールボール付の耐荷重、スピード、静音性に優れています。また、衝撃に耐える必要とする場合、インナーリングを取り付けます。

ポリウレタン車輪

製造・使用に際しては、製品の温度変化が少ない、耐摩耗性に優れている、転抵抗が小さい、静粛性に優れている、衝撃に耐える必要とする場合、インナーリングを取り付けます。

転がり抵抗： 最小値
耐摩耗性： 優等
静粛性： 優等
衝撃に耐える必要とする場合、インナーリングを取り付けます。

規格	ISO 4752
規格	ISO 4752
規格	ISO 4752

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×15	軸径(mm)	10
軸幅	8mm	耐荷重(kg)	70 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	61	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.