

品番：EA986RX-4

品名：50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
カタログ価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
85kg

Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good

ボールベアリング
ボールベアリング付の耐荷重、スピードに合わせた製品があります。且に摩擦に必要とする潤滑剤がオイルで塗布されています。

スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、摩擦が非常に少なく、ロングライフが保証されています。

ポリウレタン車輪
製造・使用に際して、製品の温度を上げない、低温にしない、乾燥しない、油汚れを落とさない。

【ポリウレタン車輪シリーズ特長】

- Blue: 軽やか走行、静粛走行、摩擦係数低減、寿命延長、劣化による摩擦係数低下
- Blue/Softmax: 軽やか走行、走行性
- Blue/Softmax: 軽やか走行、走行性
- Blue/Softmax: 軽やか走行、静粛走行、摩擦係数低減、寿命延長、劣化による摩擦係数低下
- Blue/Softmax: 軽やか走行、静粛走行、摩擦係数低減、寿命延長、劣化による摩擦係数低下

品名	50x15mm/10mm ガイドローラー
品番	EA986RX-4
規格	JIS B 5015
材質	ポリウレタン
軸径	10mm
軸幅	8mm
重量	74g
耐荷重	85kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	Very good
静音性	Good
床面保護	Good

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	50×15	軸径(mm)	10
軸幅	8mm	耐荷重(kg)	85 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	74	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.