


# 品番：EA986RX-4

品名：50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
カタログ価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



Rolling resistance(転抵抗)  
■■■■□ Very good

Operating noise(騒音性)  
■■■□□ Good

Floor surface preservation(床面保護)  
■■■□□ Good



負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

## 仕様

車輪径×幅(mm)	50×15	軸径(mm)	10
軸幅	8mm	耐荷重(kg)	85 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C
重量(g)	74	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.