品番: EA986RX-6

品名:60x20mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	7,910円(税抜)/8,701円(税込)				
カタログ価 格	7,910円(税抜)/8,701円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/10 05:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1751ページ				







Rolling resistance (标紙抗)

Pery good

Operating noise (静音性)

Good

Floor surface preservation (床面保道







負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

## 仕様

車輪径×幅(mm)	60×20	軸径(mm)	15
軸幅	13mm	耐荷重(kg)	135 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	211	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.