

品番：EA986RX-7

品名：60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	6,780円(税抜) / 7,458円(税込)		
カタログ価格	6,780円(税抜) / 7,458円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
135kg

Rolling resistance (転抵抗)  
 ●●●●○ Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●○ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●○ Good

**ボールベアリング**

オールステンレスのボールベアリングを採用し、潤滑剤の補充も不要です。また、衝撃にも耐える必要のある高品質のグリスが注入されています。

ステンレスボールの内、レースの傷を防止し、磨耗が非常に少なく、ロングライフが保証されています。

**ポリウレタン車輪**

製造・使用に際し、製品の温度を上げない、静かである、耐摩耗性が高い。

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- **Blue** 軽やか走行、静粛走行、高速度走行、耐摩耗性が高い。
- **Black** 軽やか走行、静粛走行、高速度走行、耐摩耗性が高い。
- **Green** 軽やか走行、静粛走行、高速度走行、耐摩耗性が高い。
- **Red** 軽やか走行、静粛走行、高速度走行、耐摩耗性が高い。

車輪	60x20mm
軸径	20mm
軸幅	12mm
重量	195g
耐荷重	135kg
耐熱温度	-20~70℃
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	60×20	軸径(mm)	20
軸幅	12mm	耐荷重(kg)	135 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	195	材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.