

品番：**EA986RX-8**

品名：68x20mm/15mm ガイドローラー(ポ^リウレタン製)



販売価格	10,100円 (税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
155kg

Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good

ボールベアリング
オールベアリング採用で、高速回転にも対応し、潤滑剤の補充も必要ありません。また、軸径に合わせた規格のボールベアリングを採用しているため、標準的な軸径に適合します。

ポリウレタン車輪
【ポリウレタン車輪のメリット】
- 摩擦係数が低く、走行時のエネルギーロスが少なく、省エネルギーに貢献します。
- 衝撃に強く、路面からの振動を吸収し、走行時の快適性を向上させます。
- 耐摩耗性に優れ、長寿命で運用コストを削減します。

規格	ISO 2206
材質	ポリウレタン
軸径	15mm
車輪径	68mm
車輪幅	20mm
重量	230g
耐荷重	155kg
耐熱温度	-20~70℃
転抵抗	B
騒音	D
床面保護	B

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	68×20	軸径(mm)	15
軸幅	13mm	耐荷重(kg)	155 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	230	材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.