

品番：**EA986RX-8**

品名：68x20mm/15mm ガイドローラー(ポ^リウレタン製)



販売価格	10,100円 (税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
155kg

Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good

ボールベアリング
オールベアリング採用で、高速回転にも対応し、潤滑剤の補充も必要ありません。また、衝撃にも耐える構造です。
スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、磨耗が少なくなるように、ロングライフグリスが注入されています。

ポリウレタン車輪
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
製造・使用が容易で、製品の流通も少ない。メンテナンスも少ない。
● 転がり抵抗： 最小
● 騒音： 最小
● 寿命： 長寿命
● 衝撃： 耐衝撃性
● 温度： 耐熱性

品名	EA986RX-8
規格	ISO 228
材質	ポリウレタン
軸径	15mm
軸幅	13mm
車輪径	68mm
車輪幅	20mm
重量	230g
耐荷重	155kg
耐熱温度	-20~70℃
転がり抵抗	優
騒音	優
床面保護	優

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	68×20	軸径(mm)	15
軸幅	13mm	耐荷重(kg)	155 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	230	材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.