

品番：**EA986RX-8**

品名：68x20mm/15mm ガイドローラー(ポ^リウレタン製)



販売価格	10,100円 (税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
155kg

Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good

ボールベアリング
オールステンレスのボールベアリングを採用し、潤滑剤の補充も不要です。また、ボールベアリングの寿命を長く保つために、潤滑剤が自動的に補充される構造を採用しています。

ポリウレタン車輪
【ポリウレタン車輪のメリット】
- 摩擦係数が低く、走行時のエネルギーロスが少なく、省エネルギーです。
- 静電気を帯びず、静電気の発生による火花の発生を防ぎます。
- 耐熱性に優れ、高温環境でも使用できます。
- 耐摩耗性に優れ、長寿命です。

品名	EA986RX-8
規格	JIS B 2030
材質	ポリウレタン
軸径	15mm
軸幅	13mm
外径	68mm
重量	230g

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	68×20	軸径(mm)	15
軸幅	13mm	耐荷重(kg)	155 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	230	材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.