

品番：EA986RX-9

品名：70x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
カタログ価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
200kg

Rolling resistance (転抵抗)  
■ ■ ■ ■ Very good  
 Operating noise (静音性)  
■ ■ ■ ■ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
■ ■ ■ ■ Good

**ボールベアリング**

ボールベアリング付の耐荷重、スピードに合わせた製品があります。且に車輪に摩擦を必要とする場合、オイルを塗布してください。

スチールボール付のベアリングは、摩擦が非常に少なく、ロングライフが保証されています。

**ポリウレタン車輪**

製造・使用に際して、製品の温度を上げない、静かであること、転抵抗が低い、耐摩耗性が高い。

【ポリウレタン車輪シリーズ特長】

- Blue: 転抵抗が低い、静か走行、摩擦を必要としない、耐摩耗性が高い。
- Green: 転抵抗が低い、静か走行、摩擦を必要としない、耐摩耗性が高い。
- Yellow: 転抵抗が低い、静か走行、摩擦を必要としない、耐摩耗性が高い。
- Red: 転抵抗が低い、静か走行、摩擦を必要としない、耐摩耗性が高い。

転抵抗	騒音	床面保護
■	■	■

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	70×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	307	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.