

品番：EA986RX-9

品名：70x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
カタログ価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
200kg

Rolling resistance (転抵抗)  
Very good  
Operating noise (静音性)  
Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
Good

**ボールベアリング**  
オールステンレスのボールベアリングを採用し、潤滑剤の補充も不要です。また、ボールベアリングの材質もステンレスを採用しています。そのため、錆びに強く、長寿命です。

**ポリウレタン車輪**  
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
- 転抵抗が低い  
- 騒音が小さい  
- 床面保護  
- 耐熱性  
- 耐油性  
- 耐薬品性  
- 耐摩耗性

規格	ISO 220
材質	ポリウレタン
軸径	25mm
軸幅	15mm
外径	70mm
重量	307g

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

### 仕様

車輪径×幅(mm)	70×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	307	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.