

品番：EA986RY-16

品名：33mm/30kg 戸車(平型・ナイロン製)




販売価格	930円(税抜)／1,023円(税込)		
カタログ価格	930円(税抜)／1,023円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



品番	EA986RY-16
品名	33mm/30kg 戸車(平型・ナイロン製)
材質	枠:SUS304(t=1.5mm) 芯棒:真鍮(6mm) 車:ナイロン成型加工
サイズ(mm)	A:68 B:57 D:33 E:7 G:13
耐荷重(2個)	30kg
タイプ	平/33mm

品番	EA986RY-16
品名	33mm/30kg 戸車(平型・ナイロン製)
材質	枠:SUS304(t=1.5mm) 芯棒:真鍮(6mm) 車:ナイロン成型加工
サイズ(mm)	A:68 B:57 D:33 E:7 G:13
耐荷重(2個)	30kg
タイプ	平/33mm



仕様

サイズ(mm)	A:68 B:57 D:33 E:7 G:13	耐荷重(2個)	30kg
材質	枠:SUS304(t=1.5mm) 芯棒:真鍮(6mm) 車:ナイロン成型加工	タイプ	平/33mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.