品番: EA986SF-150

品名: 150x 48mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)



| 販売価格 | 38,100円 (税抜)/ 41,910円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 38,100円(税抜)/41,910円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/24 18:04現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1748ページ | | | | |















長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

仕様

| 車輪径×幅(mm) | 150×48 | フランジ径 | 180mm |
|-----------|----------|---------|----------------|
| 軸径(mm) | 30 | 耐荷重(kg) | 2,000 (4 km/h) |
| 耐熱温度 | -20~120℃ | 重量(g) | 7,669 |
| 材質 | ソリッドスチール | | |

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.