

品番 : EA986SF-150

品名 : 150x 48mm 車輪(Bベアリング・スチール製・レール用)



販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A




Rolling resistance(転抵抗)
●●●●● Excellent

Operating noise(静音性)
●●●● Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Sufficient



ボールベアリング
ボールベアリングは高速度・高荷重・高回転に耐える必要のある部品です。また、定期的な点検・潤滑が必要です。



長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	150×48	フランジ径	180mm
軸径(mm)	30	耐荷重(kg)	2,000 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	7,669
材質	ソリッドスチール		

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.