

品番：EA986SG-150

品名：150x 36mm 車輪(Bベアリング・ホリアミド製・レール用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 30,500円(税抜) / 33,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 30,500円(税抜) / 33,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/02/17 03:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1699ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A | E | A |

耐荷重
900kg

Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (静音性)
 ■■■□□ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■□□ Satisfactory

ボールベアリング
 ボールベアリングは、高い回転精度と低摩擦を実現します。また、衝撃に強い構造となっており、長寿命で安定した動作を確保します。

材質
 高圧縮キャストナイロン製で、耐熱性・耐薬品性に優れています。

キャストナイロン
 一般的なナイロンに比べて、耐熱性・耐薬品性に優れており、転がり抵抗が低く、長寿命で安定した動作を確保します。



転がり抵抗がとてもなく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

仕様

| | | | |
|-----------|----------|---------|--------------|
| 車輪径×幅(mm) | 150×36 | フランジ径 | 175mm |
| 軸径(mm) | 20 | 耐荷重(kg) | 900 (4 km/h) |
| 耐熱温度 | -20~80℃ | 重量(g) | 1,166 |
| 材質 | キャストナイロン | | |

転がり抵抗がとてもなく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります

ローノイズ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

代替品

| | |
|--|--|
| | <p>品番 EA986SF-150</p> <p>コメント 150x60mm フランジ径180mmリットル スチール</p> |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.