

品番：EA986SP-12

品名：14x5mm ガイドローラー(U型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/29 04:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1703ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |             |      |   |
|-------|-------------|------|---|
| メーカー  | イマオコーポレーション | 型番   | GRL14M4P-U-SUS                                |
| 車輪径   | 14mm        | 車輪幅  | 5mm   |
| ねじサイズ | M4x5mm      | 許容荷重 | 49N   |
| 耐熱温度  | 105℃        | 材質   | 本体:ポリアセタールホワイト<br>ベアリング:SUS440C<br>ボルト:SUS303 |
| 質量    | 2.8g        |      |   |

樹脂製のため、走行音が静かです。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.