品番: EA986SP-17

品名: 24x6mm ガイドローラー(U型)



販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)				
カタログ価 格	1,440円(税抜)/1,584円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/12 19:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1751ページ				







仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GRL24M6P-U-SUS
車輪径	24mm	車輪幅	6mm
ねじサイズ	M6x8mm	許容荷重	98N
耐熱温度	105℃	材質	本体:ポリアセタールホワイト ベアリング:SUS440C ボルト:SUS303
質量	8.5g		
母心制のため 土に立が封	みかぶさ		

樹脂製のため、走行音が静かです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.