

品番：EA986TA-2100

品名：100mm キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)



販売価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
カタログ価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1675ページ		



仕様

メーカー	東信製作所(トーション)	型番	SUS-TE100N12L-22
耐荷重	100kg	車輪径	100mm
車輪幅	64mm	取付高	110mm
ネジ径	M12	ネジピッチ	1.75
軸長	22mm	材質	本体:ナイロン 車輪:エラストマー
重量	356g		
防錆処理+ステンレス製 自在キャスター			
ねじ取付タイプ			
ストッパー無し			
防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用。錆びにくい設計となっています。			
機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

