品番: EA986TG-36

品名:40mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)



販売価格	700円(税抜) / 770円(税込)				
カタログ価 格	700円(税抜)/770円(税込)				
在庫数	最新在庫: 16 (2025/11/24 18:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1724ページ				







仕様

メーカー	東信製作所(トーシン)	型番	TUS40-B			
仕様	自在	ストッパー有無	有り			
ベアリング無し						
材質	金具:スチール、 内側車輪:ナイロン、 外側車輪:ウレタンエラストマー	耐荷重	40kg			
車輪径(D)×幅(W)	40×41.5mm	偏心(C)	15mm			
全高(H)	47mm	ねじサイズ	M10xP1.5			
軸長(L)	15mm	平径(S)	14mm			
旋回半径(A)	44mm	取付高	47mm			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.