


品番：EA986TL-11

品名：50mm/250kg レバリングキャスタ-(自在)



販売価格	4,060円(税抜) / 4,466円(税込)		
カタログ価格	4,060円(税抜) / 4,466円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		



カタログ訂正 25/12/08 材質の訂正。誤:金具:スチール、正:金具:アルミニウム、取付部:スチール(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GDN-60-F-NYN
耐荷重	250kg	車輪径×幅	50×25mm
全高	82mm	調整範囲	10mm
プレートサイズ	73mm×73mm	取付ピッチ	58mm×58mm
取付穴径	7mm	偏芯	38mm
材質	金具:アルミニウム 取付部:スチール 車輪:ナイロン		

高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利な自在キャスター

キャスターの裏側で水平調整が可能です。

プレートタイプ

ストッパー無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

