


品番：EA986TL-2

品名：75mm/1000kgレバリングキャスター(自在)



販売価格	8,760円(税抜)／9,636円(税込)		
カタログ価格	8,760円(税抜)／9,636円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		



カタログ訂正

25/12/08 材質の訂正。誤:金具:スチール、正:金具:アルミニウム、取付部:スチール(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GD-120-F-NYN
耐荷重	1000kg	車輪径×幅	75×30mm
全高	120mm	車輪穴径	12mm
プレートサイズ	95mmx95mm	取付ピッチ	70mmx70mm
取付穴径	11mm	偏芯	52mm
調整範囲	12mm	材質	金具:アルミニウム 取付部:スチール 車輪:ナイロン
重量	2.2kg		
高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利な自在キャスター			
キャスターの裏側で水平調整が可能です。			
プレートタイプ			
ストッパー無し			

