


品番 : EA986TL-22

品名 : 63mm/500kg レバーリングキャスター(ラチエット式)



販売価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
カタログ価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		



車両用



プレート式



機械装置

使用例

取付方法

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GDR-80-F-NYN
耐荷重	500kg	車輪径×幅	63×28mm
車輪穴径	12mm	全高	103mm
プレートサイズ	90mmx90mm	取付ピッチ	70mmx70mm
取付穴径	9mm	偏芯	46mm
調整範囲	15mm	材質	金具:アルミニウム 取付部:スチール 車輪:ナイロン
重量	1.4kg		

高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利自在キャスター

キャスターの裏側でラチエット式の水平調整が可能です。

プレートタイプ

ストップバー無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目14番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

