

品番 : EA986VA-250

品名 : 50mm 戸車車輪(V型・重量用)




販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 12:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクティル鋼鉄と軟鋼車輪の比較

車輪径	軸径	重量	材質
50mm	13mm	0.20kg	ダクティル鋼鉄
50mm	13mm	0.20kg	軟鋼



規格

規格	単位	値
車輪径	mm	50
軸径	mm	13
重量	kg	0.20



### 仕様

材質	車:ダクティル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			
車輪径(A)×幅(B)	50×20mm	軸径(F)	13mm
サイズ	B1:25mm、C:5.0mm、 D:6.0mm、E:4.7mm	重量	0.20kg

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.