

品番 : EA986VA-260

品名 : 60mm 戸車車輪(V型・重量用)



販売価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
カタログ価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 12:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鉄
引張強さ	200	200
伸び	10	20
衝撃値	10	20
加工性	優	良



規格

規格	単位	値
外径	mm	60
幅	mm	26
軸径	mm	13
溝幅	mm	8
溝深	mm	7



### 仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング1個			
芯棒付			
車輪径(A)×幅(B)	60×26mm	軸径(F)	13mm
サイズ	B1:30mm、C:7.0mm、 D:8.0mm、E:5.7mm	重量	0.35kg

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.