


品番 : EA986VA-290

品名 : 90mm 戸車車輪(V型・重量用)



販売価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
カタログ価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鉄
引張強さ	295	235
伸び	10	20
重量	7.8	7.8

規格

規格	単位	寸法
外径	mm	90
幅	mm	26
軸径	mm	13



仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング2個			
芯棒付			
車輪径(A)×幅(B)	90×26mm	軸径(F)	13mm
サイズ	B1:29mm、C:7.0mm、 D:9.0mm、E:4.6mm	重量	0.84kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.