


品番 : EA986VA-305

品名 : 105mm 戸車車輪(V型・重量用)



販売価格	8,710円(税抜) / 9,581円(税込)		
カタログ価格	8,710円(税抜) / 9,581円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 12:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋳鉄
引張強さ	275	170
伸び	10	0.5
重量	7.2	7.2

規格

規格	単位	寸法
外径	mm	105
幅	mm	28
軸径	mm	16



### 仕様

材質	車: ダクタイル鋳鉄		
密閉防塵式ベアリング2個			
芯棒付			
車輪径(A)×幅(B)	105×28mm	軸径(F)	16mm
サイズ	B1:32mm、C:7.0mm、 D:11.0mm、E:4.8mm	重量	1.10kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.