

品番：EA986VD-275

品名：75mm 戸車車輪(レール用・重量用)




販売価格	6,830円(税抜) / 7,513円(税込)		
カタログ価格	6,830円(税抜) / 7,513円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 14:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
強度	優	劣
延性	優	劣
加工性	優	劣
耐熱性	優	劣
耐腐食性	優	劣



規格

項目	規格
標準	JIS B 2001
公差	JIS B 2002
材料	FC250
表面処理	黒色



仕様

サイズ(A×B)	75×32mm	サイズ	B1:36mm、C:24.0mm、D:7.5mm、E:8.0mm、L:75mm、M: φ 19mm、M1: φ 12.9mm、t:6.3mm
軸径(F)	13mm	フランジ径(A1)	90mm
重量	0.89kg	材質	車:ダクタイル鋳鉄
密閉防塵式ベアリング2個			
芯棒付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.